



この度は

製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV α システム SP フルキット 【ZRX1200 DAEG】

＜ 構成部品 ＞

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。



①	T-REV 0.05mm スリーブレス	1
②	キットホース①	1
③	キットホース②	1
④	キットホース③	1
⑤	キットホース IN	1
⑥	キットホース OUT	1
⑦	タイラップ	9

①	T-REV ステータスタイプ 1	1
②	L ステータス 2020	1
③	フランジボルト M6x10mm	1
④	フランジナット M6	1
⑤	AN アダプター N08	1
⑥	L ホース+ホースジョイントφ12	1
⑦	ジョイントφ12xφ3	1
⑧	キャンセルプラグφ11	1
⑨	ブラックホースバンド (10-16)	2
⑩	ブラックホースバンド (13-20)	1
⑪	ブラックホースバンド (16-25)	1



スリーブレス

※別途シールテープを用意ください。

取付ガイドの閲覧方法




この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

取付ガイドの閲覧方法



[T-REV 車種別適合データ【2輪】へ](#)



HPのURL

<https://www.teramoto.biz/>

寺本自動車商会

で検索



T-REV 製品情報



T-REV 車種別適合データ【2輪】を選択

[PCでの閲覧方法](#)

T-REV 車種別適合データ【2輪】のページを開いたら取り付ける車種と T-REV の種類を選択し、【取付ガイド】を閲覧してください。

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。



STD T-REV
フルオーバーホールキット
シム厚：0.05mm
品番：3040
¥6,000（税別）

[T-REV メンテナンス情報へ](#)